

**HOLEX®****Narzynki HSS-E, MF: 12X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141075 12X1
GTIN	4062406233716
Klasa artykułu	12K

**Opis****Wykonanie:**

Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju.**

**nakrój 2-zwojowy. Docierane i azotowane, kąt natarcia ok. 15°. Do obróbki stali nierdzewnych i o wysokiej wytrzymałości.**

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

**Opis techniczny**

Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe

Rodzaj produktu

Narzynki