

HOLEX®**Narzynki HSS-E, MF: 14X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141075 14X1
GTIN	4062406233747
Klasa artykułu	12K

Opis**Wykonanie:**

Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju**.

nakrój 2-zwojowy. Docierane i azotowane, kąt natarcia ok. 15°. **Do obróbki stali nierdzewnych i o wysokiej wytrzymałości.**

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 1 mm

Ø zewnętrzna: 38 mm

wysokość: 10 mm

Opis techniczny

wysokość	10 mm
Ø zewnętrzna	38 mm
skok	1 mm
wielkość gwintu	M14×1
Klasa tolerancji	DIN 13 6g

Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawo
Rodzaj produktu	Narzynki