

Garant**Wiertła krótkie HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 2 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 113265 2 |
| GTIN | 4062406234027 |
| Klasa artykułu | 11B |

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjne otwory dzięki **wysokiej precyzji ruchu obrotowego i specjalnemu profilowi rowków wiórowych.**

Końcówka o kształcie C od wielk. 2,4 mm

Zalety:

Zwłaszcza do nawierceń o małej głębokości (ok. 2-4×D) na obrabiarkach NC i automatach.

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość śrub mocujących (patrz tabela) do odjęcia 1,5×Ø nominalna.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 1897

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 118 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

Długość rowków wiórowych L_c: 12 mm

długość całkowita L: 38 mm

Ø chwytu D_s: 2 mm

posuw f w stali INOX < 900 N/mm²: 0,02 mm/obr,

Opis techniczny

| | |
|---|-------|
| Tolerancja Ø nominalnej | h8 |
| Ø chwytu D _s | 2 mm |
| Ø nom. D _c | 2 mm |
| Długość rowków wiórowych L _c | 12 mm |

| | |
|--|-----------------|
| długość całkowita L | 38 mm |
| Liczba ostrzy Z | 2 |
| posuw f w stali INOX < 900 N/mm ² | 0,02 mm/obr, |
| kąt wierzchołkowy | 118 stopni |
| norma | DIN 1897 |
| powłoka | TiAlN |
| Materiał ostrza | HSS E |
| chwyt | Trzpień walcowy |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| pierścień barwny | zielone |
| Rodzaj produktu | Wiertła kręte |

Akcesoria

| | |
|--|-------------|
| Zestaw wiertel krótkich z HSS-E, nr 113265, z kasetą Typ 1-10 | 113780 1-10 |
| Zestaw wiertel krótkich z HSS-E, nr 113265, zestaw do uzupełniania bez kasety Typ 1-10 | 113790 1-10 |