

**Garant****Wiertła krótkie HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 5 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 113265 5      |
| GTIN             | 4062406234621 |
| Klasa artykułu   | 11B           |

**Opis****Wykonanie:**

Precyzyjne otwory dzięki **wysokiej precyzji ruchu obrotowego i specjalnemu profilowi rowków wiórowych.**

Końcówka o kształcie C od wielk. 2,4 mm

**Zaleta:**

**Zwłaszcza do nawierceń o małej głębokości (ok. 2-4×D)** na obrabiarkach NC i automatach.

**Zalecenie:****Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość śrub mocujących (patrz tabela) do odjęcia 1,5×Ø nominalna.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 1897

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 118 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

Długość rowków wiórowych L<sub>c</sub>: 26 mm

długość całkowita L: 62 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 5 mm

posuw f w stali INOX < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,04 mm/obr,

**Opis techniczny**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| kąt wierzchołkowy       | 118 stopni |
| Tolerancja Ø nominalnej | h8         |
| długość całkowita L     | 62 mm      |
| Ø chwytu D <sub>s</sub> | 5 mm       |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Liczba ostrzy Z                              | 2               |
| Ø nom. D <sub>c</sub>                        | 5 mm            |
| norma  | DIN 1897        |
| posuw f w stali INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,04 mm/obr,    |
| Długość rowków wiórowych L <sub>c</sub>      | 26 mm           |
| powłoka                                      | TiAlN           |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;                    | HSS E           |
| chwyt  | Trzpień walcowy |
| chłodzenie wewnętrzne                        | nie             |
| pierścień barwny                             | zielone         |
| Rodzaj produktu                              | Wiertła kręte   |

## Akcesoria

Zestaw wiertel krótkich z HSS-E, nr 113265, zestaw do uzupełniania bez kasety Typ 1-10

113790 1-10

Zestaw wiertel krótkich z HSS-E, nr 113265, z kasetą Typ 1-10

113780 1-10