

Garant**Wiertła krótkie HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 2,6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	113265 2,6
GTIN	4062406234140
Klasa artykułu	11B

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjne otwory dzięki **wysokiej precyzji ruchu obrotowego i specjalnemu profilowi rowków wiórowych.**

Końcówka o kształcie C od wielk. 2,4 mm

Zaleta:

Zwłaszcza do nawierceń o małej głębokości (ok. 2-4×D) na obrabiarkach NC i automatach.

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość śrub mocujących (patrz tabela) do odjęcia 1,5×Ø nominalna.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 1897

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 118 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

Długość rowków wiórowych L_c: 14 mm

długość całkowita L: 43 mm

Ø chwytu D_s: 2,6 mm

posuw f w stali INOX < 900 N/mm²: 0,02 mm/obr,

Opis techniczny

kąt wierzchołkowy	118 stopni
Ø nom. D _c	2,6 mm
Liczba ostrzy Z	2
posuw f w stali INOX < 900 N/mm ²	0,02 mm/obr,

Długość rowków wiórowych L_c	14 mm
Tolerancja \varnothing nominalnej	h8
\varnothing chwytu D_s	2,6 mm
norma	DIN 1897
długość całkowita L	43 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	HSS E
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Wiertła kręte