



Mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 25-50 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	420430 25-50
GTIN	4062406237714
Klasa artykułu	42B

Opis

Wykonanie:

Dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Dźwignia ustalająca. Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni. Bębenek chromowany na matowo. Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

Grzechotka precyzyjna do obsługi jednoręcznej i obsługi w uchwycie.

w dostawie::

Od wielk. 2550 wraz z 1 wzorcem nastawczym.

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: B1

Kalibracja: B2

odczyt: 0,01 mm

Ø wrzeciona: 6,5 mm

Ø bębena pomiarowego: 20,5 mm

Opis techniczny

odczyt	0,01 mm
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Kalibracja	B1
Kalibracja	B2

zakres pomiarowy	25 - 50 mm
Ø bębena pomiarowego	20,5 mm
Ø wrzeciona	6,5 mm
norma	DIN 863
grzechotka precyzyjna	tak
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Mikrometry zewnętrzne

Usługi

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja wzorców nastawczych do mikrometrów maks. wymiar nominalny 100 mm	012110 100
Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 100 mm	012050 100
Kalibracja DAkkS Mikrometr kabłąkowy maks. zakres pomiarowy 100 mm	012060 100

Akcesoria

Wzorce nastawcze do mikrometrów długość całkowita 25 mm	421100 25
---	-----------