

HOLEX®**Mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 75-100 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420430 75-100
GTIN	4062406237738
Klasa artykułu	42B

Opis**Wykonanie:**

Dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Dźwignia ustalająca. Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni. Bębenek chromowany na matowo. Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

**Grzechotka precyzyjna do obsługi jednoręcznej i obsługi w uchwycie.
w dostawie::**

Od wielk. 2550 wraz z 1 wzorcem nastawczym.

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: B2

Kalibracja: B1

odczyt: 0,01 mm

Ø wrzeciona: 6,5 mm

Ø bębena pomiarowego: 20,5 mm

Opis techniczny

zakres pomiarowy	75 - 100 mm
Kalibracja	B2
Kalibracja	B1
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm

odczyt	0,01 mm
Ø bębena pomiarowego	20,5 mm
Ø wrzeciona	6,5 mm
norma	DIN 863
grzechotka precyzyjna	tak
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Mikrometry zewnętrzne

Usługi

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja wzorców nastawczych do mikrometrów maks. wymiar nominalny 100 mm	012110 100
Kalibracja DAkkS Mikrometr kabłąkowy maks. zakres pomiarowy 100 mm	012060 100
Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 100 mm	012050 100

Akcesoria

Wzorce nastawcze do mikrometrów długość całkowita 75 mm	421100 75
---	-----------