

Garant**Szczypce płaskie do elem. elektr., długość całkowita: 135mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	727142 135
GTIN	4062406239299
Klasa artykułu	71B

Opis**Wykonanie:**

Obie części szczypiec połączone są dokładnie poprzez starannie obrobione otwory i szlifowane powierzchnie. Ze sprężyną rozwierającą i ergonomicznymi uchwytami zapewniającymi bezpieczną i wygodną pracę. **Nasadki 2-komponentowe** z materiału przewodzącego, **spełniające wymagania ESD.**

Szczęki płaskie, wewnątrz rowkowane.

Materiał:

Ze stali węglowej (C70), precyzyjnie wykrawanej i obrobionej cieplnie z matową, fosforowaną powierzchnią.

Opis techniczny

wykonanie szczęk	wewn. rowkowane
długość całkowita	135 mm
szerokość główki	13 mm
długość główki	20 mm
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
kształt szczęk	płaskie, wewn. rowkowane
Uchwyt	nasadki na uchwyty z 2 rodzajów materiału
materiał	Stal węglowa (C70)

powierzchnia	fosforanowana bezodblaskowo.
ze sprężyną rozwierającą	tak
Rodzaj produktu	Szczypce płaskie