

HOLEX®
Spawalnicze szczypce zaciskowe do rur, długość całkowita: 280 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	709501 280
GTIN	4062406241070
Klasa artykułu	72B

Opis
Wykonanie:

Szczęki w kształcie litery U, górne zakrzywione pryzmowo, dzięki temu mocne trzypunktowe obejmowanie profiliokrągłych. Stabilny korpus wykonany ze stali sprężynowej. Stabilny korpus wykonany ze stali sprężynowej. Powierzchnia niklowana.

Zastosowanie:

Do centrycznego trzymania rur i prętów przy spawaniu.

Materiał:

Szczęki chwytne ze stali chromowo-wanadowej.

Część zamienna:

Sprężyna zamienna nr 708301, rozm. 10.

rozstaw do rur: 10 - 90 mm

rozstaw do rur: 2/5 - 3.1/2 cal

Opis techniczny

rozstaw do rur	2/5 - 3.1/2 cal
rozstaw do rur	10 - 90 mm
długość całkowita	280 mm
górną szczęką chwytne	w kształcie pryzmy
wykonanie szczęk	W kształcie litery U – pryzmatyczny
podstawa	Podparcie trzypunktowe
materiał szczypiec	Stal sprężynowa

materiał szczęk chwytnych	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	niklowany
Rodzaj produktu	Szczypce zaciskowe

Akcesoria

Sprężyna Typ 10	708301 10
-----------------	-----------