



Płótno ścierne (A) solidne, nadzwyczaj elastyczne Arkusze (A), 230×280 mm, Ziarnistość: 60



Dane zamówienia

Numer katalogowy	556790 60
GTIN	4045197807748
Klasa artykułu	51E

Opis

Wykonanie:

Gęsto tkane, solidne i **wysokoelastyczne** płótno bawełniane (odporne na olej i naftę) z równomierną powłoką ścierniwa korundowego wiązanego żywicą syntetyczną **korund normalny (A)**. Idealne dostosowanie do obrabianego detalu. **Nie strzępi się, wysoka efektywność i trwałość.** Wymiary arkuszy 230×280 mm.

Bardzo **mocne i elastyczne płótno ścierne** (odporne na działanie olejów i oleju napędowego). Dopasowuje się bardzo dobrze do kształtu obrabianego przedmiotu. Płótno można rozdzierać w kierunku wzdłużnym, przy czym uzyskuje się równe krawędzie i nie następuje strzępienie krawędzi.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie, głównie do szlifowania ręcznego (gumowy klocek szlifierski zob. art. nr 557600).

oznaczenie ziarnistości: A

ziarnistość: zgrubne

Opis techniczny

ziarnistość	zgrubne
ziarnistość	60
Materiały ścierne	Korund

oznaczenie ziarnistości	A
Szerokość arkusza papieru ściernego	280 mm
Długość arkusza papieru ściernego	230 mm
Atrybut nazwy produktu	230×280 mm

Akcesoria

Osełka stalowa	556950
Gumowy klocek szlifierski	557600