



**Płótno ścierne (A) solidne, nadzwyczaj elastyczne Arkusze (A), 230×280 mm, Ziarnistość: 150**



## Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 556790 150    |
| GTIN             | 4045197807786 |
| Klasa artykułu   | 51E           |

## Opis

### Wykonanie:

Gęsto tkane, solidne i **wysokoelastyczne** płótno bawełniane (odporne na olej i naftę) z równomierną powłoką ścierniwa korundowego wiązanego żywicą syntetyczną **korund normalny (A)**. Idealne dostosowanie do obrabianego detalu. **Nie strzępi się, wysoka efektywność i trwałość.** Wymiary arkuszy 230×280 mm.

Bardzo **mocne i elastyczne płótno ścierne** (odporne na działanie olejów i oleju napędowego). Dopasowuje się bardzo dobrze do kształtu obrabianego przedmiotu. Płótno można rozdzierać w kierunku wzdłużnym, przy czym uzyskuje się równe krawędzie i nie następuje strzępienie krawędzi.

### Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie, głównie do szlifowania ręcznego (gumowy klocek szlifierski zob. art. nr 557600).

oznaczenie ziarnistości: A

ziarnistość: równiaki

## Opis techniczny

|                   |          |
|-------------------|----------|
| ziarnistość       | 150      |
| ziarnistość       | równiaki |
| Materiały ścierne | Korund   |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| oznaczenie ziarnistości             | A          |
| Szerokość arkusza papieru ściernego | 280 mm     |
| Długość arkusza papieru ściernego   | 230 mm     |
| Atrybut nazwy produktu              | 230×280 mm |

---

## Akcesoria

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Osełka stalowa            | 556950 |
| Gumowy klocek szlifierski | 557600 |