



**Płótna ścierna, rolka ekonomiczna (A), o dużej wytrzymałości i elastyczności, 115 mm×50 m, Ziarnistość: 150**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	556980 150
GTIN	4045197808080
Klasa artykułu	51E

## Opis

### Wykonanie:

Gęsto tkana, mocna i **bardzo elastyczna** tkanina bawełniana (odporna na działanie olejów i nafty), z równomiernie rozmieszczonym **korundem zwykłym (A)**, osadzonym w żywicy syntetycznej. Bardzo dobrze dopasowuje się do kształtu obrabianego przedmiotu. **Bardzo duża wydajność szlifowania i długa trwałość.**

**Rolka ekonomiczna w szerokości 115 mm** do wszystkich popularnych szlifierek oscylacyjnych. **Praktyczne zdejmowanie ze środka rolki** gwarantuje czystość na stanowisku pracy i wolne od uszkodzeń użycie opaski ścierniej aż do samego końca.

### Zastosowanie:

**Zwłaszcza do metalu.** Nadaje się również do obróbki drewna i lakieru.

oznaczenie ziarnistości: A

ziarnistość: równiaki

## Opis techniczny

ziarnistość	150
ziarnistość	równiaki

Materiały ściernie	Korund
oznaczenie ziarnistości	A
szerokość rolek ekonomicznych	115 mm
długość rolek ekonomicznych	50 m
Atrybut nazwy produktu	115 mm×50 m
z nożykiem do odrywania	tak