



Płótna ścierna, rolka ekonomiczna (A), o dużej wytrzymałości i elastyczności, 40 mm×50 m, Ziarnistość: 40



Dane zamówienia

Numer katalogowy	556965 40
GTIN	4045197808233
Klasa artykułu	51E

Opis

Wykonanie:

Gęsto tkana, mocna i **bardzo elastyczna** tkanina bawełniana (odporna na działanie olejów i nafty), z równomiernie rozmieszczonym **korundem zwykłym (A)**, osadzonym w żywicy syntetycznej. Bardzo dobrze dopasowuje się do kształtu obrabianego przedmiotu. **Bardzo duża wydajność szlifowania i długa trwałość.**

Ekonomiczna rolka w praktycznej skrzynce dozownika ze szparką wizyjną pozwalającą na szybką kontrolę stanu napełnienia i wysokiej jakości nożem do odcinania.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do metalu. Nadaje się również do obróbki drewna i lakieru.

oznaczenie ziarnistości: A

ziarnistość: zgrubne

Opis techniczny

ziarnistość	40
ziarnistość	zgrubne
Materiały ścierne	Korund

oznaczenie ziarnistości	A
szerokość rolek ekonomicznych	40 mm
długość rolek ekonomicznych	50 m
Atrybut nazwy produktu	40 mm×50 m
z nożykiem do odrywania	tak