



Płótna ścierna, rolka ekonomiczna (A), o dużej wytrzymałości i elastyczności, 40 mm×50 m, Ziarnistość: 100



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 556965 100 |
| GTIN | 4045197808264 |
| Klasa artykułu | 51E |

Opis

Wykonanie:

Gęsto tkana, mocna i **bardzo elastyczna** tkanina bawełniana (odporna na działanie olejów i nafty), z równomiernie rozmieszczonym **korundem zwykłym (A)**, osadzonym w żywicy syntetycznej. Bardzo dobrze dopasowuje się do kształtu obrabianego przedmiotu. **Bardzo duża wydajność szlifowania i długa trwałość.**

Ekonomiczna rolka w praktycznej skrzynce dozownika ze szparką wizyjną pozwalającą na szybką kontrolę stanu napełnienia i wysokiej jakości nożem do odcinania.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do metalu. Nadaje się również do obróbki drewna i lakieru.

oznaczenie ziarnistości: A

ziarnistość: równiaki

Opis techniczny

| | |
|-------------------|----------|
| ziarnistość | 100 |
| ziarnistość | równiaki |
| Materiały ścierne | Korund |

| | |
|-------------------------------|------------|
| oznaczenie ziarnistości | A |
| szerokość rolek ekonomicznych | 40 mm |
| długość rolek ekonomicznych | 50 m |
| Atrybut nazwy produktu | 40 mm×50 m |
| z nożykiem do odrywania | tak |