



Płytki wymienne do chwytaków magnetycznych, PA, Ø / wysokość: 160/20 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	358716 160/20
GTIN	4062406241841
Klasa artykułu	31V

Opis

Wykonanie:

Płytki wymienne z poliamidu PA6.

Zastosowanie:

Wykonywanie przeciwstawnego konturu obrabianego elementu na potrzeby wygładzania kształtowego (maks. 50 obr./min) i transportu komponentu. Połączenie z chwytakiem magnetycznym za pomocą 4 śrub.

wskazówka:

Płytki wymienne można również wytwarzać samodzielnie. Poza skrawaniem geometrii narzędzia możliwe jest również zastosowanie metod wytwarzania addytywnego.

Ø D₁: 160 mm

Ø D₂: 130 mm

Wysokość H₁: 20 mm

wysokość H₂: 7 mm

Opis techniczny

Ø D ₁	160 mm
wysokość H ₂	7 mm
Ø D ₂	130 mm
Wysokość H ₁	20 mm
Rodzaj produktu	Chwytyki magnetyczne

