

**Płytki wymienne do chwytaków magnetycznych, PA, Ø / wysokość: 80/20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	358716 80/20
GTIN	4062406241803
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

Płytki wymienne z poliamidu PA6.

Zastosowanie:

Wykonywanie przeciwstawnego konturu obrabianego elementu na potrzeby wygładzania kształtowego (maks. 50 obr./min) i transportu komponentu. Połączenie z chwytakiem magnetycznym za pomocą 4 śrub.

wskazówka:

Płytki wymienne można również wytwarzać samodzielnie. Poza skrawaniem geometrii narzędzia możliwe jest również zastosowanie metod wytwarzania addytywnego.

Ø D₁: 80 mm

Ø D₂: 50 mm

Wysokość H₁: 20 mm

wysokość H₂: 7 mm

Opis techniczny

Ø D ₁	80 mm
Ø D ₂	50 mm
wysokość H ₂	7 mm
Wysokość H ₁	20 mm
Rodzaj produktu	Chwytaki magnetyczne

