

HOLEX®
Oprawki HD krótkie, smukłe, HSK-A 63, Ø mocowania D1: 6 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	307507 6
GTIN	4062406240080
Klasa artykułu	32A

Opis
Wykonanie:

- osiowa regulacja długości narzędzia, odcinek przesuwu 10 mm
- z otworem Balluffchip (zapisanie wyników pomiaru narzędzia na przyrządzie nastawczym).

Zastosowanie:

- do wiercenia, rozwiercania i frezowania
- umożliwiają wysoką wydajność skrawania (z wyjątkiem obróbki ciężkiej).

Wyp. dodatkowe:

Tulejki pośrednie nr 302135-302180, rurka do doprowadzenia chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, wycior walcowy nr 343720.

wskazówka:

Wymiar A = 200 mm dostępny na zamówienie!

wymiar A długości wysięgu: 70 mm

Ø D₂: 26 mm

Ø zewn. D: 50 mm

L₃: 24 mm

odcinek przesuwu V: 10 mm

gwint M: M5

Opis techniczny

L ₃	24 mm
odcinek przesuwu V	10 mm

gwint M	M5
Ø zewn. D	50 mm
Ø mocowania D ₁	6 mm
wymiar A długości wysięgu	70 mm
Ø D ₂	26 mm
adapter	HSK-A 63
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69882-7
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 80 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyty zaciskowe hydrauliczne

Akcesoria

Wyciory walcowe z tworzywa sztucznego Ø czopu 6 mm	343720 6
--	----------