

Garant

Uchwyty do głowic frezarskich kształt ADB z kanałkami doprowadz. chłodziwo, SK 50 A = 200, \varnothing trzpienia d1: 22 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	301154 22
GTIN	4062406242145
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

- od \varnothing mocowania 40 z 4 otworami gwintowanymi do mocowania głowic frezarskich wg DIN 2079
- chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie przylegania na kołnierzu szlifowane
- krótki wyśięg
- większa powierzchnia przylegania na kołnierzu
- z otworem na Balluffchip.
- Z 4 kanałkami doprowadzającymi chłodziwo.
- Wszystkie chwyt przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucz do mocowania AB nr 308820 – 308835, klucz specjalny nr 309840.

\varnothing zewn. D: 48 mm

Długość trzpienia frezarskiego L₄: 19 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 22

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 22

Opis techniczny

\varnothing trzpienia d ₁	22 mm
--	-------

Ø zewn. D	48 mm
Długość trzpienia frezarskiego L ₄	19 mm
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	22
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	22
adapter	SK 50 A = 200
norma	DIN 6357
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Otwór kanałika chłodzącego	niezamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich