

## Garant

**Uchwyty do głowic frezarskich kształt ADB z kanałkami doprowadz. chłodziwo, SK 50 A = 200,  $\varnothing$  trzpienia d1: 32 mm**



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	301154 32
GTIN	4062406242169
Klasa artykułu	31A

### Opis

#### Wykonanie:

- od  $\varnothing$  mocowania 40 z 4 otworami gwintowanymi do mocowania głowic frezarskich wg DIN 2079
- chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie przylegania na kołnierzu szlifowane
- krótki wyсіęg
- większa powierzchnia przylegania na kołnierzu
- z otworem na Balluffchip.
- Z 4 kanałkami doprowadzającymi chłodziwo.
- Wszystkie chwyt przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).

#### w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

#### Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucz do mocowania AB nr 308820 – 308835, klucz specjalny nr 309840.

$\varnothing$  zewn. D: 78 mm

Długość trzpienia frezarskiego  $L_4$ : 24 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 32

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 32

### Opis techniczny

odpowiedni klucz specjalny nr 309840	32
--------------------------------------	----

Ø trzpienia d <sub>1</sub>	32 mm
Długość trzpienia frezarskiego L <sub>4</sub>	24 mm
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	32
Ø zewn. D	78 mm
adapter	SK 50 A = 200
norma	DIN 6357
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Otwór kanałika chłodzącego	niezamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich