

HOLEX®**Tkaninowa taśma klejąca, oliwkowy, szer.xdług.: 50X50 mmxm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	083768 50X50
GTIN	4062406242237
Klasa artykułu	02A

Opis**Wykonanie:**

Uniwersalne taśmy samoprzylepne do licznych obszarów zastosowania takich jak naprawy, ochrona, oklejanie i pakowanie.

Odporne na promieniowanie UV, doskonała odporność na rozciąganie i ścieranie.

Możliwość uniwersalnego zastosowania do prac naprawczych.

Wysoka siła klejenia również na chropowatych podłożach.

Rodzaj taśmy samoprzylepnej: jednostronne

Środek klejący: kauczuk naturalny

kolor: zielone

Grubość: 0,3 mm

Opis techniczny

materiał podłoża	plótno
Rodzaj tkaniny	59 siateczka
temperatura przechowywania	20 °C
cechy szczególne	Odporne na promieniowanie UV.

cechy szczególne	do zrywania ręką
Z warstwą oddzielającą	nie
Rozciągliwość	12,5 %
Grubość	0,3 mm
Minimalna trwałość	12 miesiąc
Wytrzymałość na rozciąganie	5,8 N/mm
kolor	zielone
Środek klejący	kauczuk naturalny
Siła klejenia na stali	0,33 N/mm
odporne na temperaturę do	40 °C
długość	50 m
szerokość	50 mm
Rodzaj taśmy samoprzylepnej	jednostronne
zastosowanie	Uszczelnianie
zastosowanie	Mocowanie
zastosowanie	Wiązanie
zastosowanie	Mocowanie
zastosowanie	Maskowanie
zastosowanie	Pakowanie
zastosowanie	Przyklejanie
zastosowanie	oklejanie
Magazyn – wilgotność powietrza	50 %
Liczba taśm samoprzylepnych	1
Atrybut nazwy produktu	oliwkowy
Rodzaj produktu	Taśma samoprzylepna