



Tkaninowa taśma klejąca, czerwone, szer.×dł. (mm×m): 38X25



Dane zamówienia

Numer katalogowy	083767 38X25
GTIN	4062406242220
Klasa artykułu	02A

Opis

Wykonanie:

Taśma tkana z klejem topliwym do oklejania i prostych napraw. Laminowanie polietylenem zapewnia wodoodporność. Nadaje się do różnych prac związanych z maskowaniem i oklejaniem. Specjalnie do zastosowań o wysokich wymaganiach pod względem wytrzymałości na rozrywanie. Łatwe odwijanie i odrywanie; odporność na ścieranie.

Czas stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz do 2 tygodni

Zalecenie:

Przed klejeniem podłoża sprawdzić pod kątem przydatności do zastosowania.

Rodzaj taśmy samoprzylepnej: jednostronne

Środek klejący: kauczuk naturalny

Grubość: 0,3 mm

Opis techniczny

Środek klejący	kauczuk naturalny
długość	25 m
Siła klejenia na stali	0,33 N/mm

Karta danych

Minimalna trwałość	12 miesiąc
Z warstwą oddzielającą	nie
Wytrzymałość na rozciąganie	5,8 N/mm
odporne na temperaturę do	40 °C
szerokość	38 mm
Grubość	0,3 mm
temperatura przechowywania	20 °C
Rozciągliwość	12,5 %
cechy szczególne	Odporne na promieniowanie UV.
cechy szczególne	do zrywania ręką
kolor	czerwone
Magazyn – wilgotność powietrza	50 %
Rodzaj taśmy samoprzylepnej	jednostronne
zastosowanie	Uszczelnianie
zastosowanie	Mocowanie
zastosowanie	Wiązanie
zastosowanie	Mocowanie
zastosowanie	Maskowanie
zastosowanie	Pakowanie
zastosowanie	Przyklejanie
zastosowanie	oklejanie
materiał podłoża	plótno
Rodzaj tkaniny	59 siateczka
Atrybut nazwy produktu	czerwone
Rodzaj produktu	Taśma samoprzylepna