

**HOLEX**
**Oprawki Weldon, kształt AD, SK 40 krótki, Ø mocowania D1: 6 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300205 6
GTIN	4062406242183
Klasa artykułu	32A

**Opis**
**Wykonanie:**

Z otworem na Balluffchip.

Wszystkie chwytty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Jakość wyważenia G 6,3 / 18000 obr./min.

**Opis:**

jakość wyważenia G 6,3 przy 18000 min<sup>-1</sup>.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

wymiar A długości wysięgu: 50 mm

Ø zewn. D: 25 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 6

**Opis techniczny**

Ø mocowania D <sub>1</sub>	6 mm
wymiar A długości wysięgu	50 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	6
Ø zewn. D	25 mm

adapter	SK 40 krótki
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	DIN 69871
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 18 000 obr./min
Dokładność ruchu obrotowego	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe