

HOLEX**Oprawki Weldon, kształt AD, SK 40 krótki, Ø mocowania D1: 16 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 300205 16 |
| GTIN | 4062406242534 |
| Klasa artykułu | 32A |

Opis**Wykonanie:**

Z otworem na Balluffchip.

Wszystkie chwytty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Jakość wyważenia G 6,3 / 18000 obr./min.

Opis:

jakość wyważenia G 6,3 przy 18000 min⁻¹.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

wymiar A długości wysięgu: 63 mm

Ø zewn. D: 48 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 16

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Ø zewn. D | 48 mm |
| wymiar A długości wysięgu | 63 mm |
| Ø mocowania D ₁ | 16 mm |
| Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 16 |

| | |
|---|----------------------------|
| adapter | SK 40 krótki |
| norma | DIN 6359 |
| Norma na uchwyt | DIN 69871 |
| Norma na uchwyt | DIN 69871 |
| Kształt | AD |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 18 000 obr./min |
| Dokładność ruchu obrotowego | $\leq 3 \mu\text{m}$ |
| Strategia skrawania | HPC |
| Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |