



## Oprawki Weldon, kształt AD z kanalikami doprowadz. chłodziwo, SK 40 krótki, Ø mocowania D1: 18 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	300225 18
GTIN	4062406242657
Klasa artykułu	32A

### Opis

#### Wykonanie:

Z otworem na Balluffchip.

Wszystkie chwytty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Jakość wyważenia G 6,3 / 18000 obr./min.

**Z kanalikami doprowadzającymi chłodziwo. Bez zamknięcia.**

#### Opis:

jakość wyważenia G 6,3 przy 18000 min<sup>-1</sup>.

#### Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

#### Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

wymiar A długości wysięgu: 63 mm

Ø zewn. D: 50 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 16

### Opis techniczny

Śruba mocująca zamienna nr 309900	16
Ø zewn. D	50 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	18 mm
wymiar A długości wysięgu	63 mm

adapter	SK 40 krótki
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	AD
Otwór kanalika chłodzącego	niezamknięte
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe