



## Oprawki Weldon, kształt AD z kanalikami doprowadz. chłodziwo, SK 40 krótki, Ø mocowania D1: 25 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	300225 25
GTIN	4062406242671
Klasa artykułu	32A

### Opis

#### Wykonanie:

Z otworem na Balluffchip.

Wszystkie chwytty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Jakość wyważenia G 6,3 / 18000 obr./min.

**Z kanalikami doprowadzającymi chłodziwo. Bez zamknięcia.**

#### Opis:

jakość wyważenia G 6,3 przy 18000 min<sup>-1</sup>.

#### Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

#### Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

wymiar A długości wysięgu: 100 mm

Ø zewn. D: 65 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 25

### Opis techniczny

Ø zewn. D	65 mm
wymiar A długości wysięgu	100 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	25 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	25

adapter	SK 40 krótki
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	AD
Otwór kanalika chłodzącego	niezamknięte
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe