


Oprawki Weldon, kształt AD, SK 40 A = 100, Ø mocowania D1: 12 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	300245 12
GTIN	4062406242732
Klasa artykułu	32A

Opis
Wykonanie:

Z otworem na Balluffchip.

Wszystkie chwytty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Jakość wyważenia G 6,3 / 18000 obr./min.

Opis:

jakość wyważenia G 6,3 przy 18000 min⁻¹.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Ø zewn. D: 42 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 12

Opis techniczny

Śruba mocująca zamienna nr 309900	12
Ø zewn. D	42 mm
Ø mocowania D ₁	12 mm
adapter	SK 40 A = 100
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	DIN 69871

Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 18000 obr./min
Dokładność ruchu obrotowego	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe