



Oprawki Weldon, kształt AD, SK 40 A = 160, Ø mocowania D1: 6 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	300277 6
GTIN	4062406242862
Klasa artykułu	32A

Opis

Wykonanie:

Z otworem na Balluffchip.

Wszystkie chwytty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Jakość wyważenia G 6,3 / 18000 obr./min.

Opis:

jakość wyważenia G 6,3 przy 18000 min⁻¹.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Ø zewn. D: 25 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 6

Opis techniczny

Ø zewn. D	25 mm
Ø mocowania D ₁	6 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	6
adapter	SK 40 A = 160
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	ISO 7388-1

Norma na uchwyt	DIN 69871
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe