

**HOLEX****Oprawki Weldon, kształt AD, SK 50 krótki, Ø mocowania D1: 14 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 300315 14     |
| GTIN             | 4062406243005 |
| Klasa artykułu   | 32A           |

**Opis****Wykonanie:**

Z otworem na Balluffchip.

Wszystkie chwytty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Jakość wyważenia G 6,3 / 18000 obr./min.

**Opis:**

jakość wyważenia G 6,3 przy 18000 min<sup>-1</sup>.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

wymiar A długości wysięgu: 63 mm

Ø zewn. D: 44 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 12

**Opis techniczny**

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 12    |
| Ø zewn. D                         | 44 mm |
| Ø mocowania D <sub>1</sub>        | 14 mm |
| wymiar A długości wysięgu         | 63 mm |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| adapter   | SK 50 krótki                       |
| norma   | DIN 6359                           |
| Norma na uchwyt                                 | DIN 69871                          |
| Norma na uchwyt                                 | ISO 7388-1                         |
| Kształt   | AD                                 |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min <sup>-1</sup> |
| Dokładność ruchu obrotowego                     | ≤ 3 μm                             |
| Strategia skrawania                             | HPC                                |
| Rodzaj produktu                                 | Stożkowe uchwyty zaciskowe         |