

**HOLEX****Oprawki Weldon, kształt AD, SK 50 krótki, Ø mocowania D1: 25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300315 25
GTIN	4062406243043
Klasa artykułu	32A

**Opis****Wykonanie:**

Z otworem na Balluffchip.

Wszystkie chwytty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Jakość wyważenia G 6,3 / 18000 obr./min.

**Opis:**

jakość wyważenia G 6,3 przy 18000 min<sup>-1</sup>.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

wymiar A długości wysięgu: 80 mm

Ø zewn. D: 65 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 25

**Opis techniczny**

Ø zewn. D	65 mm
wymiar A długości wysięgu	80 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	25 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	25

adapter	SK 50 krótki
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe