

HOLEX
Oprawki Weldon, kształt AD, SK 50 krótki, Ø mocowania D1: 8 mm

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 300315 8 |
| GTIN | 4062406242978 |
| Klasa artykułu | 32A |

Opis
Wykonanie:

Z otworem na Balluffchip.

Wszystkie chwytty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Jakość wyważenia G 6,3 / 18000 obr./min.

Opis:

jakość wyważenia G 6,3 przy 18000 min⁻¹.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

wymiar A długości wysięgu: 63 mm

Ø zewn. D: 28 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 8

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Ø mocowania D ₁ | 8 mm |
| Ø zewn. D | 28 mm |
| Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 8 |
| wymiar A długości wysięgu | 63 mm |

| | |
|---|------------------------------------|
| adapter | SK 50 krótki |
| norma | DIN 6359 |
| Norma na uchwyt | DIN 69871 |
| Norma na uchwyt | ISO 7388-1 |
| Kształt | AD |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min ⁻¹ |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 μm |
| Strategia skrawania | HPC |
| Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |