

HOLEX**Oprawki Weldon, kształt AD z kanalikami doprowadz. chłodziwo, SK 50 krótki, Ø mocowania D1: 18 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300325 18
GTIN	4062406243135
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

Z otworem na Balluffchip.

Wszystkie chwytty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Jakość wyważenia G 6,3 / 18000 obr./min.

Z kanalikami doprowadzającymi chłodziwo. Bez zamknięcia.

Opis:

jakość wyważenia G 6,3 przy 18000 min⁻¹.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

wymiar A długości wysięgu: 63 mm

Ø zewn. D: 50 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 16

Opis techniczny

Ø zewn. D	50 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	16

wymiar A długości wysięgu	63 mm
Ø mocowania D ₁	18 mm
adapter	SK 50 krótki
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Norma na uchwyt	DIN 69871
Kształt	AD
Otwór kanałika chłodzącego	niezamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 18000 obr./min
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe