

**HOLEX**
**Oprawki Weldon, kształt AD z kanalikami doprowadz. chłodziwo, SK 50 krótki, Ø mocowania D1: 32 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300325 32
GTIN	4062406243166
Klasa artykułu	32A

**Opis**
**Wykonanie:**

Z otworem na Balluffchip.

Wszystkie chwytty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Jakość wyważenia G 6,3 / 18000 obr./min.

**Z kanalikami doprowadzającymi chłodziwo. Bez zamknięcia.**

**Opis:**

jakość wyważenia G 6,3 przy 18000 min<sup>-1</sup>.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

wymiar A długości wysięgu: 100 mm

Ø zewn. D: 72 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 32

**Opis techniczny**

Ø zewn. D	72 mm
wymiar A długości wysięgu	100 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900	32
Ø mocowania D <sub>1</sub>	32 mm
adapter	SK 50 krótki
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Norma na uchwyt	DIN 69871
Kształt	AD
Otwór kanałika chłodzącego	niezamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 18000 obr./min
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe