

**Oprawki Weldon, kształt AD, SK 50 A = 100, Ø mocowania D1: 14 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300335 14
GTIN	4062406243227
Klasa artykułu	32A

**Opis****Wykonanie:**

Z otworem na Balluffchip.

Wszystkie chwytty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Jakość wyważenia G 6,3 / 18000 obr./min.

**Opis:**

jakość wyważenia G 6,3 przy 18000 min<sup>-1</sup>.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Ø zewn. D: 44 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 12

**Opis techniczny**

Ø zewn. D	44 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	12
Ø mocowania D <sub>1</sub>	14 mm
adapter	SK 50 A = 100
norma	DIN 6359

Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 18 000 obr./min
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe