



## Oprawki Weldon, kształt AD, SK 50 A = 160, Ø mocowania D1: 32 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	300355 32
GTIN	4062406243357
Klasa artykułu	32A

### Opis

#### Wykonanie:

Z otworem na Balluffchip.

Wszystkie chwytty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Jakość wyważenia G 6,3 / 18000 obr./min.

#### Opis:

jakość wyważenia G 6,3 przy 18000 min<sup>-1</sup>.

#### Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

#### Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Ø zewn. D: 72 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 32

### Opis techniczny

Ø zewn. D	72 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	32
Ø mocowania D <sub>1</sub>	32 mm
adapter	SK 50 A = 160
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	DIN 69871

Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 18 000 obr./min
Dokładność ruchu obrotowego	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe