

## Hydrauliczne tulejki zaciskowe ER z nakrętką złączkową ER32, Ød: 12 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	319743 12
GTIN	4062406244057
Klasa artykułu	31W

### Opis

#### Wykonanie:

Wysoka elastyczność, do stosowania podczas toczenia w statycznym uchwycie tulejek zaciskowych, a także w przypadku narzędzi napędzanych. Najdokładniejszy ruch obrotowy. Do opravek napędzanych z gwintem zewnętrznym.

#### Zalety:

- **Bardzo dobre właściwości tłumienia drgań pozwalają na uzyskanie optymalnej jakości powierzchni obrabianego przedmiotu i zwiększenie trwałości.**
- **Szybka i łatwa obsługa.**
- **Szeroki zakres zastosowania dzięki tulejkom pośrednim.**
- **Doskonale centrowanie.**

#### Zastosowanie:

Do wiercenia, rozwiercania, pogłębiania, a także do stosowania wytaczaków.

Ø d<sub>2</sub>: 50 mm

długość L: 58,3 mm

gwint M: M40×1,5

### Opis techniczny

Ø d	12 mm
gwint M	M40×1,5
długość L	58,3 mm

Ø d <sub>2</sub>	50 mm
Rodzaj produktu	Tulejki zaciskowe