



Hydrauliczne tulejki zaciskowe ER z nakrętką złączkową ER25, Ød: 12 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319742 12
GTIN	4062406244750
Klasa artykułu	31W

Opis

Wykonanie:

Wysoka elastyczność, do stosowania podczas toczenia w statycznym uchwycie tulejek zaciskowych, a także w przypadku narzędzi napędzanych. Najdokładniejszy ruch obrotowy. Do opravek napędzanych z gwintem zewnętrznym.

Zalety:

- **Bardzo dobre właściwości tłumienia drgań pozwalają na uzyskanie optymalnej jakości powierzchni obrabianego przedmiotu i zwiększenie trwałości.**
- **Szybka i łatwa obsługa.**
- **Szeroki zakres zastosowania dzięki tulejkom pośrednim.**
- **Doskonale centrowanie.**

Zastosowanie:

Do wiercenia, rozwiercania, pogłębiania, a także do stosowania wytaczaków.

Ø d₂: 42 mm

długość L: 51 mm

gwint M: M32×1,5

Opis techniczny

gwint M	M32×1,5
Ø d	12 mm

Ø d ₂	42 mm
długość L	51 mm
Rodzaj produktu	Tulejki zaciskowe