

**Oprawki do przecinaków eco osiowe, prawe, PSC 63, do wys. miecza H: 32 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	318907 32
GTIN	2050002039544
Klasa artykułu	36D

**Opis****Zastosowanie:**

Do mocowania przecinaków z przekazywaniem środka chłodniczego wszystkich popularnych producentów. Zbędne otwory transmisyjne można zamknąć, korzystając z dostarczonych śrub. Z kulistą dyszą rozpryskową.

Do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich.

**wskazówka:**

Sworzeń mocujący PSC na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

wymiar A długości wysięgu: 160 mm

Ø zewn. D: 96 mm

przesunięcie osi końcówek f: 32,5 mm

**Opis techniczny**

do wys. miecza H	32 mm
Ø zewn. D	96 mm
przesunięcie osi końcówek f	32,5 mm
wymiar A długości wysięgu	160 mm
adapter	PSC 63
Norma na uchwyt	ISO 26623-2
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Uchwyty do przecinaków