

HOLEX®
Oprawki do narzędzi z chwytem MK, z płetwą do wybijania, kształt AD, SK 40 krótki, MK wewn.: 3

Dane zamówienia

Numer katalogowy	301165 3
GTIN	4062406252182
Klasa artykułu	32A

Opis
Wykonanie:

- Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne szlifowane.
- Z otworem na układ elektroniczny Balluff.

Wszystkie chwyty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami).

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucz do mocowania AB nr 308820– 308835.

Dokładność ruchu obrotowego: $\leq 8 \mu\text{m}$

wymiar A długości wysięgu: 70 mm

Ø zewn. D: 40 mm

Opis techniczny

Ø zewn. D	40 mm
Stożek Morse'a wewnętrzny	3
wymiar A długości wysięgu	70 mm
adapter	SK 40 krótki
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Norma na uchwyt	DIN 69871
Kształt	AD

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 12000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 8 μm
Rodzaj produktu	Adaptory do uchwytów