



Oprawki do narzędzi z chwytem MK, kształt A, SK 40 krótki, MK wewn.: 4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	301245 4
GTIN	4062406252267
Klasa artykułu	32A

Opis

Wykonanie:

Wszystkie chwytory poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami).

- **Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne szlifowane.**
- **Z otworem na układ elektroniczny Balluff.**

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucz do mocowania AB nr 308820– 308835.

Dokładność ruchu obrotowego: $\leq 8 \mu\text{m}$

wymiar A długości wysięgu: 95 mm

\varnothing zewn. D: 48 mm

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	95 mm
Stożek Morse'a wewnętrzny	4
\varnothing zewn. D	48 mm
adapter	SK 40 krótki
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min ⁻¹

Dokładność ruchu obrotowego

≤ 8 μm

Rodzaj produktu

Adaptory do uchwytów