



Złącza trzpieniowe do wkrętarek mechanicznych, Typ: 9/85



Dane zamówienia

Numer katalogowy	650009 9/85
GTIN	4062406252373
Klasa artykułu	62D

Opis

Wykonanie:

Mocna konstrukcja, do wkrętarek udarowych i impulsowych z uchwytami 1/4 cala Hex (6-kąt wewn.). Z zatraskiem kulkowym i funkcją odblokowania – mocne zamocowanie nasadek.

Zastosowanie:

Do wkrętarek mechanicznych z gniazdem 6-kątnym jako złącze do mocowania nasadek z gniazdem kwadratowym.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa. Powierzchnia czerniona.

długość całkowita: 85 mm

czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne: 1/2 cal

napęd od strony maszyny: Gniazdo bitów 6,3 mm (1/4 cala)

czop lub gniazdo wejściowe wg DIN ISO 1173: E 6,3

Opis techniczny

długość całkowita	85 mm
profil czopu lub gniazda wejściowego	złączka 6-kątna
czop lub gniazdo wejściowe wg DIN ISO 1173	E 6,3
czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne	1/2 cal
napęd od strony maszyny	Gniazdo bitów 6,3 mm (1/4 cala)
materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	czernione

nadają się do zastosowania maszynowego

tak