

**HOLEX****Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill chwyt uniwersalny, 4xD, Ø DC: 22,5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	235010 22,5
GTIN	4062406253509
Klasa artykułu	22L

**Opis****Wykonanie:**

Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill łączą ekonomiczność z zaawansowaną technicznie wydajnością.

Możliwość zastosowania również w wymagających warunkach wiercenia do 4xD.

**Tolerancja otworu:** -0,05 / +0,3 mm

**Zastosowanie:**

Z płytkami skrawającymi nr 235030 – 235082.

Potrzebne są zarówno płytki skrawające SOMT osadzone zewnętrznie, jak i płytki skrawające XOMT osadzone wewnętrznie.

**w dostawie:**

Ze śrubami do płytek skrawających (bez płytek skrawających).

**Zalecenie:**

Przy nawiercaniu zredukować posuw do 70%.

**Opis techniczny**

Ø nomin. D	22,5
------------	------

Seria	HOLEX Pro
Długość chwytu $L_s$	56 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT070308 / XOMT070305
Długość użyteczna $L_1$	91 mm
śruby mocujące	232980 3 (TX7;0,8Nm)
$\varnothing$ chwytu $D_s$	25 mm
Liczba ostrzy Z	1
długość całkowita L	166 mm
Maks. limit przestawiania $V_{maks.}$	0,3 mm
Długość wysięgu $L_A$	110 mm
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	4xD
chwyt	ISO 9766
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

## Aksesoria

Groty 6 mm do Torx® profil Torx® TX7	659922 TX7
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659957 200