

HOLEX**Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill chwyt uniwersalny, 2xD, Ø DC: 30mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	235000 30
GTIN	4062406252922
Klasa artykułu	22L

Opis**Wykonanie:**

Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill łączą ekonomiczność z zaawansowaną technicznie wydajnością.

Możliwość zastosowania również w wymagających warunkach wiercenia do 4xD.

Tolerancja otworu: -0,1 / +0,25 mm

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 235030 – 235082.

Potrzebne są zarówno płytki skrawające SOMT osadzone zewnętrznie, jak i płytki skrawające XOMT osadzone wewnętrznie.

w dostawie:

Ze śrubami do płytek skrawających (bez płytek skrawających).

Opis techniczny

śruby mocujące	232980 5 (TX15;3Nm)
Liczba ostrzy Z	1
Długość chwytu L _s	60 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT110408 / XOMT110406
Długość użyteczna L ₁	63 mm
Ø nomin. D	30
Ø chwytu D _s	32 mm

Seria	HOLEX Pro
długość całkowita L	150 mm
Maks. limit przestawiania $V_{maks.}$	0,35 mm
Długość wysięgu L_A	90 mm
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	2xD
chwyt	ISO 9766
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie centrujące
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie skośne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Groty 6 mm do Torx® profil Torx® TX15	659922 TX15
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, chwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500