



## Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill chwyt uniwersalny, 2xD, Ø D: 31 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	235000 31
GTIN	4062406252939
Klasa artykułu	22L

### Opis

#### Wykonanie:

Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill łączą ekonomiczność z zaawansowaną technicznie wydajnością.

Możliwość zastosowania również w wymagających warunkach wiercenia do 4xD.

**Tolerancja otworu:** -0,1 / +0,25 mm

#### Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 235030 – 235082.

Potrzebne są zarówno płytki skrawające SOMT osadzone zewnętrznie, jak i płytki skrawające XOMT osadzone wewnętrznie.

#### w dostawie:

Ze śrubami do płytek skrawających (bez płytek skrawających).

do Ø calowej: 1 7/32 cal

Długość wysięgu L<sub>1</sub>: 92 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 32 mm

Długość chwytu L<sub>s</sub>: 60 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOMT110408 / XOMT110406

śruby mocujące: 232980 5 (TX15;3Nm)

## Opis techniczny

Długość użyteczna $L_1$	65 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$	32 mm
śruby mocujące	232980 5 (TX15;3Nm)
$\varnothing$ nomin. D	31
Długość wysięgu $L_1$	92 mm
Liczba ostrzy Z	1
do $\varnothing$ calowej	1 7/32 cal
Seria	HOLEX Pro Drill
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT110408 / XOMT110406
Długość chwytu $L_s$	60 mm
długość całkowita L	152 mm
Maks. limit przestawiania $V_{maks.}$	0,35 mm
kąt wierzchołkowy	180 stopni
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	2xD
chwyt	ISO 9766
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie centrujące
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie skośne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

## Akcesoria

Groty 6 mm do Torx® profil Torx® TX15

659922 TX15

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów  
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659906 500