

**HOLEX****Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill chwyt uniwersalny, 2xD, Ø D: 33 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	235000 33
GTIN	4062406252953
Klasa artykułu	22L

**Opis****Wykonanie:**

Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill łączą ekonomiczność z zaawansowaną technicznie wydajnością.

Możliwość zastosowania również w wymagających warunkach wiercenia do 4xD.

**Tolerancja otworu:** -0,1 / +0,25 mm

**Zastosowanie:**

Z płytkami skrawającymi nr 235030 – 235082.

Potrzebne są zarówno płytki skrawające SOMT osadzone zewnętrznie, jak i płytki skrawające XOMT osadzone wewnętrznie.

**w dostawie:**

Ze śrubami do płytek skrawających (bez płytek skrawających).

Długość wysięgu L<sub>1</sub>: 97 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 32 mm

Długość chwytu L<sub>s</sub>: 60 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOMT110408 / XOMT110406

śruby mocujące: 232980 5 (TX15;3Nm)

**Opis techniczny**

Ø nomin. D	33
Ø chwytu D <sub>s</sub>	32 mm
Długość użyteczna L <sub>1</sub>	69 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT110408 / XOMT110406
Liczba ostrzy Z	1
Seria	HOLEX Pro Drill
Długość wsięgu L <sub>1</sub>	97 mm
śruby mocujące	232980 5 (TX15;3Nm)
Długość chwytu L <sub>s</sub>	60 mm
długość całkowita L	157 mm
Maks. limit przestawiania V <sub>maks.</sub>	0,35 mm
kąt wierzchołkowy	180 stopni
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	2×D
chwyt	ISO 9766
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie centrujące
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie skośne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

## Akcesoria

Groty 6 mm do Torx® profil Torx® TX15	659922 TX15
---------------------------------------	-------------

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów  
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659906 500