

HOLEX**Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill chwyt uniwersalny, 3xD, Ø DC: 16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	235005 16
GTIN	4062406253059
Klasa artykułu	22L

Opis**Wykonanie:**

Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill łączą ekonomiczność z zaawansowaną technicznie wydajnością.

Możliwość zastosowania również w wymagających warunkach wiercenia do 4xD.

Tolerancja otworu: -0,1 / +0,25 mm

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 235030 – 235082.

Potrzebne są zarówno płytki skrawające SOMT osadzone zewnętrznie, jak i płytki skrawające XOMT osadzone wewnętrznie.

w dostawie::

Ze śrubami do płytek skrawających (bez płytek skrawających).

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT05T204 / XOMT05T204
Ø chwytu D _s	20 mm
Liczba ostrzy Z	1
Ø nomin. D	16
Seria	HOLEX Pro
śruby mocujące	232980 1 (TX6;0,4Nm)
Długość użyteczna L ₁	51 mm

Długość chwytu L_s	50 mm
długość całkowita L	117 mm
Maks. limit przestawiania $V_{maks.}$	0,25 mm
Długość wysięgu L_A	67 mm
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do chwyt	3xD ISO 9766
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Groty 6 mm do Torx® profil Torx® TX6	659922 TX6
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659957 200