

**HOLEX****Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill chwyt uniwersalny, 3xD, Ø D: 18,5 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 235005 18,5   |
| GTIN             | 4062406253097 |
| Klasa artykułu   | 22L           |

**Opis****Wykonanie:**

Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill łączą ekonomiczność z zaawansowaną technicznie wydajnością.

Możliwość zastosowania również w wymagających warunkach wiercenia do 4xD.

**Tolerancja otworu:** -0,1 / +0,25 mm

**Zastosowanie:**

Z płytkami skrawającymi nr 235030 – 235082.

Potrzebne są zarówno płytki skrawające SOMT osadzone zewnętrznie, jak i płytki skrawające XOMT osadzone wewnętrznie.

**w dostawie:**

Ze śrubami do płytek skrawających (bez płytek skrawających).

Długość wysięgu L<sub>1</sub>: 74 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 25 mm

Długość chwytu L<sub>s</sub>: 56 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOMT06T205 / XOMT06T204

śruby mocujące: 232980 2 (TX7;0,8Nm)

**Opis techniczny**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Seria  | HOLEX Pro Drill                 |
| Ø chwytu $D_s$   | 25 mm                           |
| Długość wysięgu $L_1$                                      | 74 mm                           |
| śruby mocujące   | 232980 2 (TX7;0,8Nm)            |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej                       | SOMT06T205 / XOMT06T204         |
| Ø nomin. D   | 18,5                            |
| Długość użyteczna $L_1$                                    | 57 mm                           |
| Liczba ostrzy Z  | 1                               |
| Długość chwytu $L_s$                                       | 56 mm                           |
| długość całkowita L  | 130 mm                          |
| Maks. limit przestawiania $V_{maks.}$                      | 0,25 mm                         |
| kąt wierzchołkowy  | 180 stopni                      |
| Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do | 3xD                             |
| chwyt  | ISO 9766                        |
| zastosowanie wiertel                                       | warunkowo wiercenie poprzeczne  |
| zastosowanie wiertel                                       | warunkowo nawiercanie skośne    |
| zastosowanie wiertel                                       | warunkowo wyjście skośne        |
| zastosowanie wiertel                                       | warunkowo wiercenie poprzeczne  |
| zastosowanie wiertel                                       | warunkowo wiercenie pakietowe   |
| zastosowanie wiertel                                       | warunkowo baryłkowy             |
| chłodzenie wewnętrzne                                      | tak                             |
| Strategia skrawania  | HPC                             |
| Rodzaj produktu  | Wiertła z płytkami skrawającymi |

## Aksesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm

659906 200

Groty 6 mm do Torx® profil Torx® TX7

659922 TX7