

**HOLEX®****SOMT05T204, HBD30, Typ: UNI****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 235030 UNI    |
| GTIN             | 4062406253875 |
| Klasa artykułu   | 22K           |

**Opis****Wykonanie:**

Ostrze centralne umożliwia szybkie i niezawodne centrowanie wiertła. Ostrze zewnętrzne zapewnia doskonałą kontrolę wiórów.

**Zastosowanie:**

Płytki skrawające SOMT wyłącznie na ostrzu zewnętrznym. Płytki skrawające XOMT wyłącznie na ostrzu centralnym.

**Pasuje do :**

HOLEX Pro Drill nr 235000 – 235010.  
posuw  $f$  w stali  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,05 - 0,1

**Opis techniczny**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Seria                                | GARANT Power Drill |
| liczba wymian/ostrzy                 | 4                  |
| powłoka                              | TiAIN              |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOMT05T204         |
| Gatunek                              | HBD30              |

|   |            |
|---|------------|
| Materiał ostrza<br>&nbsp;               | HM         |
| posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,05 - 0,1 |
| Rodzaj produktu                         | Wiercenie  |