

HOLEX®**Tulejki zaciskowe ER do gwintowników, ER 25, nomin. Ø mocowania d: 10 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	309457 10
GTIN	4062406254124
Klasa artykułu	32Z

Opis

Wykonanie:

- Gwintownik jest zaciskany za pomocą mechanizmu mocującego na obwodzie.
- Zintegrowana złączka szybkowymienna.
- Tulejki zaciskowe do gwintowania otworów podobnych do DIN 6499 / ISO 15488.

Zalety:

Szybkie blokowanie i odblokowanie uruchamiane sprężyną. Bez konieczności dokręcania w gnieździe czworokątnym gwintownika.

Pasuje do :

wszystkich standardowych opravek zaciskowych ER.

wskazówka:

Mocuje tylko Ø znamionowe. **Nie pasuje do opravek precyzyjnych do tulejek zaciskowych ER CENTRO P.**

Długość całkowita L: 40 mm

Opis techniczny

nomin. Ø mocowania d	10 mm
adapter	ER 25
Ø zewn. D	25 mm
Długość całkowita L	40 mm
Rodzaj produktu	Tulejki zaciskowe

