

HOLEX®**Tulejki zaciskowe ER do gwintowników, ER 25, nomin. Ø mocowania d: 7 mm**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 309457 7 |
| GTIN | 4062406254094 |
| Klasa artykułu | 32Z |

Opis

Wykonanie:

- Gwintownik jest zaciskany za pomocą mechanizmu mocującego na obwodzie.
- Zintegrowana złączka szybkowymienna.
- Tulejki zaciskowe do gwintowania otworów podobnych do DIN 6499 / ISO 15488.

Zaleta:

Szybkie blokowanie i odblokowanie uruchamiane sprężyną. Bez konieczności dokręcania w gnieździe czworokątnym gwintownika.

Pasuje do :

wszystkich standardowych opravek zaciskowych ER.

wskazówka:

Mocuje tylko Ø znamionowe. **Nie pasuje do opravek precyzyjnych do tulejek zaciskowych ER CENTRO P.**

Długość całkowita L: 40 mm

Opis techniczny

| | |
|----------------------|-------------------|
| nomin. Ø mocowania d | 7 mm |
| adapter | ER 25 |
| Ø zewn. D | 25 mm |
| Długość całkowita L | 40 mm |
| Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |

