



Wiertarka pneumatyczna, Typ: D2121Q



Dane zamówienia

Numer katalogowy	079051 D2121Q
GTIN	7322590013295
Klasa artykułu	03R

Opis

Wykonanie:

Wszystkie dane techniczne odnoszą się do ciśnienia **6,3 bar** i podanej \varnothing wewnętrznej węża. Seria wydajnych i bardzo płynnie pracujących wiertarek o pistoletowym kształcie o wydajności wiercenia do 13 mm w stali. Odpowiednie prowadzenie powietrza przez uchwyt zapobiega zawirowaniom wiórów. Z uchwytem wiertarskim szybkoomocującym.

w dostawie::

Z **uchwytem wiertarskim szybkoomocującym**. Z dodatkowym uchwytem.

Część zamienna:

Wybrane zestawy serwisowe: zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.

Opis techniczny

poziom natężenia dźwięku przy pracy	87 dB(A)
masa	1,4 kg
zakres mocowania uchwytu szybkoomocującego	1,5 - 13 mm
długość	248 mm
moc przekazywana	350 W
oznaczenie producenta	D2121Q
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	600 l/min

maksymalna prędkość obrotowa	0 - 750 min ⁻¹
zalecana średnica węża (Ø wewn.)	10 mm
maks. wibracje wg EN	2,5 m/s ²
przyłącze pneumatyczne	1/4 cal
gwint przyłączeniowy	BSP
Rodzaj produktu	Wiertarka